

**Garant****VHM vretenasto glodalo MTC, bez prevlake, Ø h6 DC: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202247 5
GTIN	4045197878854
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žlijebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	80 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	5 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	4,7 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	8 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,015 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	30 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Broj zubi Z	3
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm

Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
Oblik drške	HA
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	130 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	85 m/min	N
PMMA akril	prikladno	140 m/min	N
PE-HD	prikladno	100 m/min	N
PA 66	prikladno	110 m/min	N
PEEK	prikladno	100 m/min	N
PF 31	prikladno	85 m/min	N

Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	N
Cu	prikladno	80 m/min	N
CuZn	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		
<b>Usluge</b>			
Brušenje tip HB		129100 HB	