




Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, $\varnothing D$ / broj pločica Z: 42/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
\varnothing prihvatne rupe	16 mm
\varnothing reza D_c	42 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	35 mm
Broj oštrica Z	7
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	33,3 mm

Kut uranjanja α_{maks}	0,52 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------