



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s rupom, Ø D / broj pločica Z: 50/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Razred artikla	250

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	8
Ø D ₃	43 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Ø reza D _c	50 mm
Interpolacija Ø D _{min}	93 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	98 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	41,3 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,42 stupanj
Kut rezne oštrice κ	15 stupanj
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s rupom
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------