



Nasadni ključ s 2K-SwissGrip drškom ESD, širina ključa: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	622170 10
GTIN	7610733269204
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguće je prijenos velikih momenta. **Oštrica** izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Alat od provodljive plastike, **prikladan za ESD. Od vel. 8 sa šesterokutnim nastakom kao pomagalom.**

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	160 mm
ukupna duljina	270 mm
Širina ključa	10 mm
6-kut kao pomoć odvijaču	10 mm
Serijski broj	SwissGrip ESD
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Ergonomska drška	ergonomski, ravno
Materijal oštrice	Krom-vanadij specijalna legura čelika
Materijal drške	Elastomer
Površina oštrice	poniklano i kromirano
Oštrica i drška mogu se skinuti	ne

s produžnom oštricom/oštricama

ne

Vrsta proizvoda

Nasadni ključ