

KERN**Platformске vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 35kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479600 35
GTIN	4045761192157
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta vaga za pakete.
- Jednostavno rukovanje putem četiri tipke.
- Zaslon s visinom brojki 25 mm može se udaljiti od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću 2 m dugačkog fleksibilnog kabla.
- Moguć mrežni i baterijski pogon. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Tehnički opis

Jedinica prikaza, širina	215 mm
Očitavanje	10 g
Jedinica prikaza, visina	50 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 35 kg
Dimenzija ploče za vaganje	315×305 mm

Mogućnost reduciranja	10 g
Jedinica prikaza, dubina	110 mm
Neto težina	3,8 kg
Oznaka proizvođača	EOB
Kalibriranje	K2
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Visina znakova, jedinica prikaza	25 mm
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---------------------------------------------------------	------------