

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 10X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h_2	18 mm
maksimalni \varnothing prstena D2	24 mm
maksimalni \varnothing prstena D1	21,5 mm
Širina ključa 2	12 mm
ukupna duljina	197 mm
maksimalna visina prstena h_1	16 mm
Širina ključa 1	10 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Adapter za okasti ključ s račnom tip 4	614850 4
--	----------