

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 11X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D1	24 mm
ukupna duljina	218 mm
maksimalna visina prstena h ₂	20 mm
maksimalni Ø prstena D2	28 mm
maksimalna visina prstena h ₁	18 mm
Širina ključa 1	11 mm
Širina ključa 2	13 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke