

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 12X14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	218 mm
Širina ključa 1	12 mm
maksimalna visina prstena $h_2$	20,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalni $\varnothing$ prstena D1	24 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena D2	28 mm
maksimalna visina prstena $h_1$	18 mm
Širina ključa 2	14 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke