

**Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 13X17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena h_1	20 mm
ukupna duljina	245 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h_2	23 mm
maksimalni \varnothing prstena D2	33 mm
Širina ključa 2	17 mm
maksimalni \varnothing prstena D1	28 mm
Širina ključa 1	13 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke