

**HOLEX****Dvostrani prstenasti ključ s računom, Širine ključa: 16X18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena D2	34 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub>	21,5 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2</sub>	23,5 mm
ukupna duljina	258 mm
Širina ključa 2	18 mm
maksimalni Ø prstena D1	31 mm
Širina ključa 1	16 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke