

**HOLEX****Dvostrani prstenasti ključ s račnom, Širine ključa: 17X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. Prespojiv za pritezanje udesno, ulijevo i na sredini. S nejednakim širinama ključa, izrazito koljenast. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalna visina prstena h <sub>2</sub>	24 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub>	23 mm
Širina ključa 2	19 mm
Širina ključa 1	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
maksimalni Ø prstena D1	33 mm
maksimalni Ø prstena D2	35 mm
ukupna duljina	290 mm
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Upušteni prsten	da
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke