



Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem, Priključni vanjski navoj: 3/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080321 3/4
GTIN	7391390285775
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:

- **Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.**
- **Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.**
- **Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.**
- **Ekonomičnost – vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.**

eSafe sigurnosna spojka prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se ventilira, a u drugom koraku se odvaja (bez naglog trzaja).

Protok: 4000 l/min, maksimalni radni tlak 16 bara

Materijal: pocinčani čelik / mesing

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava zahvaljujući niskoj priključnoj sili te kompaktnom i ergonomičnom dizajnu.

Napomena:

Pneumatska sigurnosna spojka CEJN serije 410 eSafe (s funkcijom odzračivanja) u skladu je s europskim standardom 10.4 (nazivni Ø 10,4 mm) protok do 4000 l/min.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	16 bar
Priključni vanjski navoj	3/4 col
Vrijednost protoka	4000 l/min
Serijski broj	410
Vrsta proizvoda	Spojka