

**KERN****Kompaktna vaga tip EMB, maks. područje vaganja: 2200g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479450 2200
GTIN	4045761028395
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

Jednostavna kompaktna vaga, vrlo lagana.

Najjednostavnije posluživanje s pomoću 2 tipke.

- **Funkcija nuliranja (funkcija dodatnog vaganja) za jednostavno nuliranje prikaza.**
- **Rad na baterije, automatsko isključivanje nakon 3 minute.**
- **Mogućnost priključivanja mrežnog adaptera.**

### Dio isporuke:

Uključujući 2 baterije br. 081561 vel. LR6.

## Tehnički opis

Dubina	244 mm
Visina	39 mm
Neto težina	0,55 kg
Očitavanje	1 g
širina	170 mm

maksimalno područje vaganja	0 - 2200 g
Oznaka proizvođača	EMB
Dimenzija ploče za vaganje	Ø 150
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

## Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------