

**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 4,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202277 4,5
GTIN	4045197880413
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.**Tehnički opis**

Broj zubi Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	4,5 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	13 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,18 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Oblik drške	HB
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno		

