


**VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 18 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202298 18
GTIN	4045197880666
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Dimenzije slične **DIN 6527**.

Unutarnje hlađenje: ne

Tolerancija nazivnog Ø: e8

Broj zubi Z: 3

Kut spirale: 45 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 3

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 24 mm

Ukupna duljina L: 84 mm

Ø drške  $D_s$ : 18 mm

Oblik drške: HB

Duljina skošenja pod 45°: 0,4 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Duljina skošenja pod 45°	0,4 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	24 mm
Ukupna duljina L	84 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Ø drške $D_s$	18 mm

Oblik drške	HB
Broj zubi Z	3
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Ø reza $D_c$	18 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala