

**HOLEX****Okrugla svjetiljka s povećalom, Ø leća: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491545 125
GTIN	4045197699176
Razred artikla	42L

**Opis****Izvedba:**

Svjetiljka s povećalom s visokovrijednim SMD-LED diodama za ravnomjerno osvjetljenje radnog polja bez odsjaja. Slika oštih rubova i bez izobličenja. LED diode dugog vijeka trajanja (do 50 000 h), niska potrošnja energije. 60 SMD-LED dioda; 2 stupnja osvjetljenja.

**Dio isporuke:**

Uključuje pokrov leće, stolnu kopču za debljine ploča od 10 – 62 mm (vel. 100 s postoljem).

**Napomena:**

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

**Tehnički opis**

Ø leća	125 mm
Duljina zglobnog kraka B	400 mm
Povećavanje (x-puta)	1,75
Duljina zglobnog kraka A	400 mm
Ø glave	230 mm
Broj LED-ova	60
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

