

**Okrugla svjetiljka s povećalom, Ø leća: 175mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491545 175
GTIN	4045197695970
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Svjetiljka s povećalom s visokovrijednim SMD-LED diodama za ravnomjerno osvjetljenje radnog polja bez odsjaja. Slika oštih rubova i bez izobličenja. LED diode dugog vijeka trajanja (do 50 000 h), niska potrošnja energije. 40 SMD-LED dioda; 3 stupnja osvjetljenja.

Dio isporuke:

Uključuje pokrov leće, stolnu kopču za debljine ploča od 10 – 62 mm (vel. 100 s postoljem).

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Tehnički opis

Ø leća	175 mm
Duljina zglobnog kraka A	330 mm
Povećavanje (x-puta)	1,75
Ø glave	315 mm
Duljina zglobnog kraka B	330 mm
Broj LED-ova	40
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Svetiljka povećala