

Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260711 16/12
GTIN	4045197880802
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	8,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
ISO kod držača	SSDCN 1616H12
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	8 mm
Podložna pločica	269005 9
Vijak za podlošku	269013 5
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Standard	Tvornička norma
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Podložna pločica tip 9

269005 9

Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500