

Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260711 20/12
GTIN	4045197880819
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	10 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Podložna pločica	269005 9
ISO kod držača	SSDCN 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	11,2 mm
Veličina pločice	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 9

269005 9

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500