

Držac za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260711 25/12
GTIN	4045197880826
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SSDCN 2525M12
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
Vijak za podlošku	269013 5
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	269005 9
Ukupna duljina L za neutralne držače	150 mm
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	13,7 mm
Veličina drške	25 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5

269013 5

Podložna pločica tip 9

269005 9

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20

269028 20

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500