

ESCHENBACH

Ručna svjetiljka s povećalom mobilux LED, tip: 4**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	490818 4
GTIN	4048347280170
Razred artikla	49A

Opis**Izvedba:**

Asferična PXM lagana leća, obostrano tvrdo prevučena slojem ceratec®, svijetlo homogeno osvjetljenje SMD-LED svjetiljkom i kolimacijskom optikom. Upravljanje napona uz pomoć Step-Up konvertera za jasnije, konstantno osvjetljenje. 3 različite boje svijetla mogu se odabrati preko 2 priložena filtra koji se mogu umetnuti.

Dio isporuke:

Uključujući 2 baterije br. 081561 vel. LR6, 3 nasadna filtra i etui za zaštitu leće.

Tehnički opis

Duljina leće	75 mm
Povećavanje (x-puta)	4
Širina leće	50 mm
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Serijski broj	mobilux LED
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta leće	asferno
Rasvjeta	SMD-LED
Pakiranje	Etui za leće
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6

081561 LR6