



LED svjetiljka s povećalom s dodatnom lećom u setu, Ø leća: 153 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	491496 153
GTIN	4045197566607
Razred artikla	41M

Opis

Izvedba:

Inovativna projektirana svjetiljka povećala za najstrože zahtjeve. Veliki prozor Ø 153 mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija i visoko učinkovite plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti.

- **Staklena leća potpuno otporna na ogrebotine za pogled bez izobličenja.**
- **3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.**
- **Osvjetljenje: 48 visoko kvalitetnih LED lampica, primanje snage samo 14 W. Jakost osvjetljenja 6000 luksa koje se može kontinuirano prigušiti do 10 %, vijek trajanja LED lampica do 50.000 h.**
- **Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A reprodukcija boja omogućava izvrsno otkrivanje boja.**

Standard:

Inovativno dizajnirana svjetiljka s povećalom za najveće zahtjeve. Veliki prozor s Ø 153 mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija i visoko učinkovite plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti. Staklena leća **apsolutno otporna na ogrebotine**. **3D zglobne glave za individualno postavljanje i fiksiranje.** **Osvjetljenje:** 48 visoko kvalitetne LED lampice, primanje snage samo 14 W. Jakost osvjetljenja 6000 luksa koje se može prigušiti do 10%, vijek trajanja LED lampica do 50 000h. **Segmentno uklapanje (Visualizer)** omogućuje efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A s prikazom u boji omogućava izvrsno otkrivanje boja.

Upotreba:

U laboratoriju, proizvodnji, montaži, osiguranju kvalitete itd. s najvećim zahtjevima na izgled i ergonomsko rukovanje.

Dio isporuke:

Uključujući mrežni kabel 100 – 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK

Uključujući dodatnu leću u setu Ø 30 mm.

Napomena:

Ova svjetiljka sadrži ugrađene LED lampice. Zamjena lampica nije moguća. Razred energetske učinkovitosti: A

Povećavanje (x-puta): 2

Povećavanje dodatne leće u setu (x-puta): 3,5

Ø glave: 250 mm

Duljina zglobnog kraka A: 500 mm

Duljina zglobnog kraka B: 484 mm

Istovar: 1356 mm

Tehnički opis

Ø glave	250 mm
Duljina zglobnog kraka A	500 mm
Duljina zglobnog kraka B	484 mm
Istovar	1356 mm
Povećavanje (x-puta)	2
Povećavanje dodatne leće u setu (x-puta)	3,5
Ø leća	153 mm
Broj LED-ova	48
Razred energetske učinkovitosti	A
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

Pribor

Postolje za LED svjetiljku s povećalom Tip TK	491492 TK
---	-----------