

Mitutoyo
Garnitura paralelnih etalona čelik, razred tolerancije 0, sadržaj garniture: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	480201 10
GTIN	4946368216799
Razred artikla	44A

Opis
Izvedba:

Od brižljivo odabranog doradjenog specijalnog čelika. Posebno otporne na trošenje zbog kontrolirane tvrdoće (HRC 65 – 67). **Pažljivo otvrdnjene i ručno lepene. Bridovi su lako odsječeni. Protokol o ispitivanju (tvornička potvrda o baždarenju) navodi osim uvjeta kontrole za svaku kladicu stvarno odstupanje od zadanih dimenzija. Na taj je način poznata zadana mjera. Priklučenje na nacionalne norme osigurano je mogućnošću svođenja na referentne stavke DKD odn. PTB.**

Točnost 0 kao pramjera za kontrolu radnih kladica. Za namještanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću.

Ostala izvedba kao art. 480200.

Upotreba:

Za kontrolu mikrometara prema VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Sadržaj:

Po 1 mjeri (mm): Gr. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Sadržaj:

po 1 dimenzija: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ø ravnog stakla 30 mm: 1 kom.

Tehnički opis

Sadržaj garniture	10
Standard	DIN EN ISO 3650

Razred tolerancije	0
Materijal	dorađen specijalni čelik
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S17
Vrsta proizvoda	Šablona za podešavanje mikrometara

Usluge

DAkKS kalibriranjeSet etalona, čelik sadržaj garniture 10	020860 10
KalibriranjeSet etalona, čelik/keramika sadržaj garniture 10	020850 10