

**Garant****Lepezasta ploča za poliranje (filc), Ø 50,8 mm, tip: MED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554078 MED
GTIN	4045197880833
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Okomito postavljenje lamele od filca (visina 10 mm).

**Upotreba:**

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

**Napomena:**

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 – 10 m/s.

**Tehnički opis**

Ø ploče	50,8 mm
Stupanj tvrdoće	srednje
Podloga za poliranje	Filc
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

**Pribor**

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm mekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mm srednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50