

Garant**Lepezasta ploča za poliranje (filc), Ø 50,8 mm, tip: SOFT****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554078 SOFT
GTIN	4045197880840
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Okomito postavljenje lamele od filca (visina 10 mm).

Upotreba:

Radovi poliranja povećane fleksibilnosti. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti površine sjajne poput ogledala.

Napomena:

Lepeze / četke za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740. Preporučena brzina 5 – 10 m/s.

Tehnički opis

Ø ploče	50,7 mm
Stupanj tvrdoće	mekano
Podloga za poliranje	Filc
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje tvrdo Vanjski Ø 50 mm	554093 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm	554089 50
Plastični prihvatni tanjur Ø drške 6 mm Vanjski Ø 50 mm	554090 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmsrednje Vanjski Ø 50 mm	554092 50
Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmmekano Vanjski Ø 50 mm	554091 50