

Garant**Držać alata za PSC dršku, SK 50, PSC unutarnji: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301276 6
GTIN	4045197880857
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Brušeno izvana i iznutra. U unutarnji navoj koji je smješten u PSC držaču alata za cijevi rashladnog sredstva umeće se vijak s cilindričnom glavom koji je integriran u adapter. Stezni je vijak probušen te je sustav prikladan za unutarnje hlađenje.

Upotreba:

Za prilagodbu s SK na PSC.

Odgovara :

Prihvati alata s **poligonalnom drškom (PSC) ISO 26623-1**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308820 – 308835.

Točnost rotacije: $\leq 3 \mu\text{m}$

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski \varnothing D: 63 mm

Duljina D (L): 61 mm

Tehnički opis

Vanjski \varnothing D	63 mm
Duljina D (L)	61 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Prihvat	SK 50

Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Vrsta proizvoda	Prihvatni adapter

Pribor

Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK	308810 50
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK	308812 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308700 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za strmi konus 50 SK	308820 50
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladan za strmi konus 50 SK	308830 50