

Garant**Dijamantni brusni čepovi tvrdo lemljeno D427, D, tip: ZY4004****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	552750 ZY4004
GTIN	4045197880888
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni čepovi s **dijamantnom prevlakom u postupku vakuumskog tvrdog lemljenja.**

Prednost:

- **Veća snaga narezivanja u usporedbi s galvanski vezanim brusnim čepovima zbog veće isturenosti zrna (oko 70% brusnog zrna izvire iz kompozita) i jače povezanosti.**
- **Otvorena struktura i gruba granulacija D427 smanjuju temperaturu brušenja i minimaliziraju sklonost taloženju.**

Upotreba:

Za ručnu primjenu, primjenu na industrijskim robotima ili CNC brusilicama za **grube radove brušenja** s velikom količinom materijala za uklanjanje. **obodno glodanje, konturno glodanje** kompozitnih materijala (CFK/GFK), Fiberglass, Graphite, Honeycomb.

Napomena:

Ostale granulacije, specijalni oblici ili brusni čepovi s unutarnjim hlađenjem za stacionarnu primjenu isporučivi su na upit.

Tehnički opis

Ø drške	6 mm
Ukupna duljina	50 mm
Ø glave	40 mm
Opis oblika	tanjur
Duljina glave	3,5 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Brusni zatik

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Plastika, GFK	prikladno	15-20 m/s	
Kamen	prikladno	15-20 m/s	
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		