

**HOLEX****Univerzalni brus za čišćenje, 80×50×20 mm, tip: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	557660 M
GTIN	4045197241764
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Elastični ručni brus, sadrži elastično uvezano brusno zrno po cijeloj površini (dugi vijek trajanja, u potpunosti iskoristivo). Zahvaljujući otvorenim porama nema nakupljanja odvojenih čestica. Podobna za suho i mokro brušenje. Postojana na vodu i ulje.

**Povoljnija alternativa** s korundom (A).

**Upotreba:**

**Univerzalno za čišćenje, poliranje, poravnavanje, matiranje i brušenje svih materijala.**

**Napomena:**

Voda, ulje, paste ili slični dodaci **povećavaju djelovanje.**

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	srednje
Visina	20 mm
širina	50 mm
Duljina	80 mm
Atribut imena proizvoda	80×50×20 mm
Vrsta proizvoda	Brusna klada

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Kamen	prikladno		
Lakovi	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		