

**Garant****Garnitura narezница za cijevne navoje u plastičnom koferu, za cijevne navoje: G1/8-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Razred artikla	11K

**Opis****Izvedba:**

**Stabilni plastični kofer** ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

**Upotreba:**

Za **cilindrične Whitworth cijevne navoje** DIN ISO 228/1.

**Sadržaj:**

po 1 garnitura ručnih ureznika br. 130550: Vel. 5,5

po 1 narezница br. 142050: Vel. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1

po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 3; 5

po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18

1 odvijač br. 664122: Vel. 5,5

**Tehnički opis**

za cilindrične cijevne navoje	G1/8 - G1
Vrsta navoja	G

Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

## Pribor

Držać ureznika, podesiv tip 5	148410 5
Ravni odvijač, kratki, s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	664122 5,5
Nareznica G G3/8	142050 G3/8
Garnitura ručnih ureznika G G1/8	130550 G1/8
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Nareznica G G3/4	142050 G3/4
Nareznica G G1/4	142050 G1/4
Garnitura ručnih ureznika G G1/2	130550 G1/2
Nareznica G G1/2	142050 G1/2
Garnitura ručnih ureznika G G1/4	130550 G1/4
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 55X16 mm	149310 55X16
Garnitura ručnih ureznika G G3/4	130550 G3/4
Držać ureznika, podesiv tip 3	148410 3
Nareznica G G1	142050 G1
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 45X14 mm	149310 45X14
Garnitura ručnih ureznika G G3/8	130550 G3/8
Nareznica G G1/8	142050 G1/8
Garnitura ručnih ureznika G G1	130550 G1
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X10 mm	149310 38X10
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 65X18 mm	149310 65X18