


Garant

Garnitura alata za navoje UNC u plastičnom koferu, za grubi navoj UNC: UNC1/4-3/4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	145955 UNC1/4-3/4
GTIN	4045197878571
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Stabilni plastični kofer ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Upotreba:

Za **UNC grubi navoj** ASME-B1.1.

Sadržaj:

po 1 garnitura ručnih ureznika br. 130700: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 nareznica br. 142520: Vel. 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4

po 1 držač ureznika br. 148410: Vel. 1.1/2; 2; 4

po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 odvijač br. 664122: Vel. 5,5

Tehnički opis

za grube navoje UNC jedinice	1/4 UNC - 3/4 UNC
Vrsta navoja	UNC

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

Pribor

Garnitura ručnih ureznika UNC 3/8-16	130700 3/8-16
Nareznica UNC 3/8-16	142520 3/8-16
Držać ureznika, podesiv tip 4	148410 4
Garnitura ručnih ureznika UNC 1/4-20	130700 1/4-20
Garnitura ručnih ureznika UNC 1/2-13	130700 1/2-13
Nareznica UNC 1/4-20	142520 1/4-20
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
Nareznica UNC 5/8-11	142520 5/8-11
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Garnitura ručnih ureznika UNC 7/16-14	130700 7/16-14
Nareznica UNC 3/4-10	142520 3/4-10
Garnitura ručnih ureznika UNC 5/16-18	130700 5/16-18
Nareznica UNC 1/2-13	142520 1/2-13
Ravni odvijač, kratki, s drškom 2K-Haptoprene širina oštrice b 5,5 mm	664122 5,5
Nareznica UNC 7/16-14	142520 7/16-14
Garnitura ručnih ureznika UNC 5/8-11	130700 5/8-11
Držać ureznika, podesiv tip 1.1/2	148410 1.1/2
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 45X18 mm	149310 45X18
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Nareznica UNC 5/16-18	142520 5/16-18
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Garnitura ručnih ureznika UNC 3/4-10	130700 3/4-10

