

HOLEX**Gumeni prihvatni tanjur s prihvatom M14 tvrdo, Vanjski Ø: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554088 75
GTIN	4045197882257
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Za prihvat brusnih diskova s **brzosteznim vanjskim navojem (Roloc™, Combidisc®)**.

Gumeni tanjur s **prihvatom M14**.

Roloc™ sistem brze izmjene omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata jednim „okretom ruke“ u najkraćem roku.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Napomena:

Odgovarajuću kutnu brusilicu možete pronaći pod br. 079325.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vanjski Ø	75 mm
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur