



Štitnici za uši, prilagođeni razini buke Peltor™ ProTac™ III



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097786
GTIN	4054596123229
Razred artikla	04A

Opis

Izvedba:

Štitnici za uši s tehnikom prigušivanja ovisno o razini buke. Impulsi buke ili glasni zvukovi odmah se prigušuju. Glasnoća okoline **podesiva je u pet stupnjeva** kako bi se izbjegla akustična izolacija i omogućili razgovori. S utičnicom od 3,5 mm za vanjski audio ulaz. Omogućuje priključivanje **pametnog telefona**. Telefonski signali ili pozivi prosljeđuju se izravno u uho. Ako je potrebno, moguće je priključiti i **radio uređaj**. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB). Kombinira zaštitu za sluh i slušalice.

Standard:

EN 352-4

Dio isporuke:

Uključene 2 AA baterije br. 081556 vel. LR6 za do 100 sati rada.

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY220

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 32 dB(A)

Trajanje rada: 100 h

Težina: 355 g

Tehnički opis

List s podacima

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	32 dB(A)
Trajanje rada	100 h
Serija	Peltor™ ProTac™ III
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081556 LR6
Težina	355 g
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	EN 352-4
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081556 LR6
Higijenski komplet tip HY220	097767 HY220
Indikator buke NI100	097305
Kutija za pohranu	096920