

3M**Čepići za uši, prilagođeni razini buke Peltor™, Tip:****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097797
GTIN	10078371670600
Razred artikla	04A

Opis**Izvedba:**

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s 3M™ UltraFit™ čepićima za uši. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s PELTOR™ Triple C čepićima za uši.

3M™ Peltor™ EEP-100 elektronički čepići za uši opremljeni su **funkcijom koja se prilagođava** razini buke te nudi dinamičku regulaciju vanjske buke. Time je moguće tihe zvukove pojačati (npr. glasove) i prigušiti iznenadnu buku koja oštećuje sluh. Tako se štiti sluh, a istovremeno održava svjesnost okoline i poboljšava komunikacija u bučnim okruženjima. Korisnik može intuitivno upravljati čepićima za uši pomoću tipke te na početku podesiti osnovnu glasnoću. Čepići za uši punjivi su putem USB priključka na kutiji za punjenje. Sitan, lak dizajn doprinosi ugodnosti i poboljšava ugodnost nošenja za korisnika.

Upotreba:

Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7

Dio isporuke:

2 x čepića za uši ovisni o razini, 1 x punjač, 1 x USB kabel, 1 par čepića UltraFit™ Small, 1 par čepića UltraFit™ Medium, 1 par čepića UltraFit™ Large, 1 par čepića Triple C.

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 32 dB(A)

Trajanje rada: 16 h

Tehnički opis

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	32 dB(A)
Trajanje rada	16 h
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081556 LR6
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	EN 352-2
Standard	EN 352-7
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši

Pribor

Kutija za pohranu	096920
Alkalno-manganske baterije Međunarodna građevinska veličina LR6	081556 LR6
Indikator buke NI100	097305