

**3M****Štitnici za uši Peltor™ LiteCom™****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097798
GTIN	4046719783694
Razred artikla	04A

**Opis****Izvedba:**

Štitnici za uši za pasivnu zaštitu od buke s integriranim radio uređajem u štitniku. Ugrađena dvosmjerna radio-tehnika omogućuje komunikaciju s drugim LiteCom™ štitnicima za uši i radio uređajima. **Dinamički mikروفon koji potiskuje buku** omogućuje pojednostavljenu komunikaciju i u glasnijem okruženju. Kod maksimalne učinkovitosti doseg iznosi do tri kilometra. Štitnici za uši rade s PMR 446 Standard za koju nije potrebna prijava te raspolaže s točno 8 kanala na području frekvencije od 446 Mhz. Tri tipke omogućuju **jednostavno upravljanje** čak i s rukavicama. **Glasovno slanje** (VOX) bez aktivacije tipkama i funkcija automatskog isključivanja. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikروفon.

**Upotreba:**

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

**Standard:**

EN 352-1; EN 352-6

**Dio isporuke:**

Uključuje 2x AA baterije (alkalno-manganske) br. 081556 vel. LR6.

**Napomena:**

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY79.

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja): 32 dB(A)

Trajanje rada: 20 h

Težina: 394 g

## Tehnički opis

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	32 dB(A)
Trajanje rada	20 h
Serija	Peltor™ LiteCom™
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081556 LR6
Težina	394 g
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-6
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši

## Pribor

Indikator buke NI100	097305
Kutija za pohranu	096920
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081556 LR6
Higijenski komplet tip HY79	097767 HY79