

**HOLEX****Snažna kombinirana kliješta, s 2K navlakama, cijela duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700445 200
GTIN	4045197882332
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	200 mm
Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2,2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,8 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta