

**HOLEX****Snažna kombinirana kliješta, s 2K navlakama, cijela duljina: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	700445 180
GTIN	4045197882325
Razred artikla	72B

**Opis****Izvedba:**

Veliki učinak rezanja uz mali napor. Čeljusti narovašene. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 63 HRC), prikladne i za Piano-žicu.

Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

**Standard:**

**DIN ISO 5746.**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Vrijednosti rezanja čelične žice do Ø	2 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do Ø	2,5 mm
ukupna duljina	180 mm
Standard	DIN ISO 5746
Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (ca. 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik
Površina	neobrađen
bez iskrenja	ne

Vrsta proizvoda

Višenamjenska kliješta