



## Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica, ESD, maks. stezni moment: 500cNm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659918 500
GTIN	7610733269457
Razred artikla	63D

### Opis

#### Izvedba:

**Čvrsta drška** s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke.

Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine.

**Prikladne za ESD.** Za **prihvatač izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

#### Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

### Tehnički opis

maskimalan okretni moment	500 cNm
Područje okretnog momenta	1 - 5 Nm
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 cNm

Područje okretnog momenta	100 - 500 cNm
Točnost mjerenja momenta	±6 %
Prikaz	analogno
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Očitavanje	Nm
Težina	103 g
Priključak	izmjenjiva oštrica
Odziv	aktivirajući
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Mjerni postupak	Zakretni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Ukupna duljina L	124 mm
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	MecaTorque ESD
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

## Usluge

KalibriranjeMomentni odvijač maks. stezni moment  
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog  
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

---

654300 10