



Momentni odvijač sa skalom, D 6,3 prihvat za nastavke, ESD, maks. stezni moment: 200cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659917 200
GTIN	7610733269464
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Prikladne za ESD.

Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine.

Držak nastavaka s magnetom za prihvat nastavaka C 6,3.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 cNm
Prikaz	analogno
Točnost mjerenja momenta	±6 %

Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
maskimalan okretni moment	200 cNm
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Prihvat nastavaka	D6,3
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Odziv	aktivirajući
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerni postupak	Zakretni moment
Ukupna duljina L	144 mm
Priključak	prihvat nastavaka 1/4 cola
Očitavanje	Nm
Težina	113 g
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Mjerna tehnika	mehaničko
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Oznaka proizvođača	MecaTorque ESD
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
odvijača „TST“ maks. stezni moment 2 Nm

654300 2

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

654300 10