



Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica, ESD, maks. stezni moment: 200cNm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659918 200
GTIN	7610733269440
Razred artikla	63D

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s **vlažnim ili masnim rukama**. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).

Podešavanje željenog zakretnog momenta s pomoću kotačića za podešavanje na kraju ručke. Položaj blokade sprječava neželjeno podešavanje. Dobro čitljiva mikrometerska skala sa zaštitom od prljavštine.

Prikladne za ESD. Za **prihvat izmjenjivih noževa od 6 mm** (br. 659920 – 659928).

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±6 %
odgovarajuće izmjenjive oštrice	6 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	5 cNm
maskimalan okretni moment	200 cNm

Prikaz	analogno
Područje okretnog momenta	0,4 - 2 Nm
Područje okretnog momenta	40 - 200 cNm
Standard	DIN EN ISO 6789
Princip aktiviranja	mehanička klizna spojka
Očitavanje	Nm
Odziv	aktivirajući
Priključak	izmjenjiva oštrica
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Ukupna duljina L	124 mm
Mjerni postupak	Zakretni moment
Težina	97 g
Kalibriranje	O1
Smjer momenta	Pritezanje udesno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Protokoliranje podataka	ne
Aktivacijska signalizacija	akustično
Aktivacijska signalizacija	haptičko
Mjerna tehnika	mehaničko
Oznaka proizvođača	MecaTorque ESD
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Čvrsto podešen okretni moment	ne
Vrsta proizvoda	Moment odvijač

Usluge

Kalibriranje Momentni odvijač maks. stezni moment
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Pribor

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
odvijača „TST“ maks. stezni moment 10 Nm

654300 10

Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog
odvijača „TST“ maks. stezni moment 2 Nm

654300 2