

Garant**Visokoučinkovita samostezna glava za bušenje s MK drškom, MK drška: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	341122 4
GTIN	4045197880758
Razred artikla	31K

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovita tročeljusna bušaća glava precizne izvedbe. Visoka koncentričnost, samostezna bez ključa, velika sila stezanja. Lako se otpušta rukom. Potrošni dijelovi su kaljeni i izmjenjivi.

- **Glava bušilice i MK drška iz jednog komada.**
- **Visoka koncentričnost, optimalna stabilnost.**
- **Jednostavna i brza izmjena zbog kratke izvedbe, korisna za mali radni prostor.**

Upotreba:

Na ručnim bušilicama i magnetnim bušilicama, glodalicama, tokarilicama u prihvat u art. 342300 – 342850 ili izravno na strojno vreteno.

Standard:**DIN 238****Napomena:**

Samostezni učinak samo kod desnog hoda.

Tehnički opis

L ₁ otvorena	86,5 mm
L ₁ zatvorena	99 mm
Vanjski Ø	50 mm
Stezni raspon	1 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Glava za bušenje bez zaključavanja

