



Mekani čekić s 3K drškom, najlonski nastavci i čeličnim srednjim dijelom, Ø glave čekića: 27mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	754170 27
GTIN	8024886013857
Razred artikla	76D

Opis

Izvedba:

S nelomljivom 3K-drškom (alumijska jezgra, komponenta od poliamida i kaučuka), kovanim zaštitnim vratom i dodatnom zaštitom drške.

Čvrsta metalna jezgra.

Prednost:

Nelomljiv, ergonomičan, neklizajući, **bez vibracija i čuva zglobove.**

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180.

Tehnički opis

Težina	0,358 kg
Duljina drške	300 mm
Ø glave čekića	27 mm
Materijal drške	Zrno od alumijskog lijeva
Duljina glave s umecima	81 mm
Materijal umetka	Najlon, bijeli, 100 Shore
Drška	3-komponentna drška
bez trzaja	da
Vrsta proizvoda	Čekić

Pribor

Zamjenski najlonski umetak, komad Ø glave čekića 27 mm

754180 27