

**Mikrometar očitavanje u colima, mjerno područje: 1-2col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420650 1-2
GTIN	4045197882585
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

S toplinskom izolacijom za ruke.

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Dio isporuke:

Od vel. 1-2 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Vreteno Ø	6,5 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje	0,0001 col
Mjerno područje	1 - 2 col
Standard	Tvornička norma
Kalibriranje	B2
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks.
mjerno područje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno
područje 100 mm

022040 100

Pribor

Etalon cijela duljina 1

421150 1