

**Mikrometar očitavanje u colima, mjerno područje: 2-3col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

S toplinskom izolacijom za ruke.

**Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala.** Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

**Dio isporuke:**

Od vel. 1-2 uključujući 1 etalon.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	6,5 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kalibriranje	B2
Kalibriranje	B2
Očitavanje	0,0001 col
Mjerno područje	2 - 3 col
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

**Usluge**

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022040 100

**Pribor**

Etalon cijela duljina 2

421150 2