



Mikrometar očitavanje u colima, mjerno područje: 3-4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	420650 3-4
GTIN	4045197882707
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

S toplinskom izolacijom za ruke.

Fino lepane mjerne površine od tvrdog metala. Kaljeno, brušeno mjerno vreteno. Blokada s pomoću stezne poluge. S osjetljivom račnom. S precizno graviranim crnim crticama i brojevima.

Dio isporuke:

Od vel. 1-2 uključujući 1 etalon.

Tehnički opis

Kalibriranje	B2
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Očitavanje	0,0001 col
Mjerno područje	3 - 4 col
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022040 100

DAkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm

022050 100

Pribor

Etalon cijela duljina 3

421150 3