

**Garant****LED svjetiljka s povećalom, Ø leća: 72mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491490 72
GTIN	4045197685360
Razred artikla	41M

**Opis****Izvedba:**

Lijepo oblikovana svjetiljka s povećalom jake svjetlosti s lećom od tvrde plastike bez izobličavanja slike. Glava svjetiljke, postolje i elastična cijev su od robusnog metala.

- **Posebno razvijeni poklopac lampe s integriranom optikom fokusira sliku bez stvaranja odsjaja, s minimalnim gubicima zbog rasipanja na ispitnu površinu (4 puta više svjetlosti po jednom vatu nego fluorescentna cijev, vijek trajanja cca. 50.000 h = 6 godina neprekidnog rada).**
- **Plastična leća koja ne izobličava, tvrdo prevučena.**
- **Suvremeni, vrlo učinkoviti koncept osvjetljenja, sastoji se od 63 LED dioda na prstenastoj platini.**
- **Preko Soft-Touch senzora se jednim prstom uključuje i regulira svjetlost.**
- **Zahvaljujući kvalitetnoj elastičnoj cijevi i vitkom obliku koji je sveden na bitno može se LED svjetiljku s povećalom koristiti na svakom mjestu.**

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Lijepo oblikovana svjetiljka s povećalom jake svjetlosti s lećom od tvrde plastike bez izobličavanja slike. Glava svjetiljke, postolje i elastična cijev su od robusnog metala.

- **Posebno razvijeni poklopac lampe s integriranom optikom fokusira sliku bez stvaranja odsjaja, s minimalnim gubicima zbog rasipanja na ispitnu površinu (4 puta više svjetlosti po jednom vatu nego fluorescentna cijev, vijek trajanja cca 50000 h = 6 godina neprekidnog rada).**
- **Plastična leća koja ne izobličava, tvrdo prevučena.**

- **Suvremeni, vrlo učinkoviti koncept osvjetljenja, sastoji se od 63 LED dioda na prstenastoj platini.**
- **Preko Soft-Touch senzora se jednim prstom uključuje i regulira svjetlost.**
- **Zahvaljujući kvalitetnoj elastičnoj cijevi i vitkom obliku koji je sveden na bitno može se LED svjetiljku s povećalom koristiti na svakom mjestu.**

**Prednost:**

6 godina 100 % osvjetljenje bez troškova održavanja. Lako i brzo čišćenje (zatvoreni sustav). Neosjetljivo na vibracije. Funkcionalni dizajn.

**Dio isporuke:**

Uključuje mrežni kabel 100 – 240 V, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK.

**Dodatni pribor:**

Postolje br. 491492 vel. TF.

**Napomena:**

Ostala postolja za stol ili stroj dostupne su na upit. Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

## Tehnički opis

Povećavanje (x-puta)	2,3
Ø leća	72 mm
Istovar	cca. 750 mm
Ø glave	122 mm
Debljina glave	13 mm
Broj LED-ova	63
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

## Pribor

Postolje za LED svjetiljku s povećalom tip TK	491492 TK
Postolje za LED svjetiljku s povećalom tip TF	491492 TF