

ESCHENBACH

**Povećalo s osvjetljenjem powerlux, tip: 7/8000****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	490820 7/8000
GTIN	4048347290964
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

- **Veliko povećanje od 20dpt/5× velikim vidnim poljem.**
- **Najbolja kvaliteta slike zahvaljujući asferičnoj plastičnoj leći otpornoj na lom (PXM®) sa slojem cera-tec®.**
- **Optimalna osvjetljenost bez zasjenjenja s pomoću dvije nasuprotno postavljene SMD-LED diode.**
- **Softtouch tipka za UKLJUČ./ISKLJUČ., jasna potvrda uključenosti, jednostavno rukovanje.**
- **Automatsko isključivanje: svjetlo se automatski isključuje nakon 30minuta.**

**Dio isporuke:**

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6 i etui od tvrde pjene.

**Tehnički opis**

Ø leća	54 mm
Povećavanje (x-puta)	7
Temperatura boje	ca. 8000 (hladna bijela) K
Broj sadržanih baterija	3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6

Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta leće	asferno
Rasvjeta	SMD-LED
Pakiranje	Etui od tvrde pjene
Vrsta proizvoda	Ručno svjetleće povećalo

---

**Pribor**

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------