

**Okrugla svjetiljka s povećalom, Ø leća: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491545 100
GTIN	4045197699169
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Svjetiljka s povećalom s visokovrijednim SMD-LED diodama za ravnomjerno osvjetljenje radnog polja bez odsjaja. Slika oštih rubova i bez izobličenja. LED diode dugog vijeka trajanja (do 50 000 h), niska potrošnja energije. 48 SMD-LED dioda. S dodatnom lećom Ø 22 mm za povećanje od 3,5 puta.

Dio isporuke:

Uključuje pokrov leće, stolnu kopču za debljine ploča od 10 – 62 mm (vel. 100 s postoljem).

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Tehnički opis

Ø leća	100 mm
Povećavanje (x-puta)	1,75
Duljina zglobnog kraka A	140 mm
Ø glave	180 mm

Duljina zglobnog kraka B	165 mm
Broj LED-ova	48
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala