

## Mitutoyo

### Mjerna letva s apsolutnim sustavom, učinkovita dužina mjerenja L0: 200mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499240 200
GTIN	4946368854151
Razred artikla	44D

#### Opis

##### Izvedba:

- **S potpunim mjernim sustavom.**
- **Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.**
- **Jednostavna montaža i instalacija.**

##### Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

##### Napomena:

**Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.**

#### Tehnički opis

širina	22 mm
Ukupna duljina L <sub>3</sub>	378 mm
Duljina kabela	3,4 m
Razmak osi provrta L <sub>2</sub>	358 mm

učinkovita dužina mjerenja $L_0$	200 mm
maksimalni put mjerne glave $L_1$	220 mm
Točnost mjerenja (od 20 °)	7 $\mu\text{m}$
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerna letva

---

## Pribor

Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 3	499356 3