

Garant**Čelični etalon Razred tolerancije 0, nazivna mjera: 1,21 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 481030 1,21 |
| GTIN | 4045197208613 |
| Razred artikla | 41L |

Opis**Izvedba:**

Svi etaloni imaju vlastiti identifikacijski broj.

Vel. 0,5 do 10 – presjek= 30×9 mm.

Vel. 11 do 500 – presjek = 35×9 mm.

Od posebno legiranog, kaljenog i popuštenog čelika.

Razred tolerancije 0 kao pramjera za kontrolu radnih etalona. Za podešavanje mjernih uređaja s vrlo velikom točnošću. **S protokolom proizvođača o provedenom ispitivanju koji se može vratiti na staro stanje.**

Napomena:

Ostale nazivne veličine dostupne su na upit.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---|
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
| Nazivna mjera | 1,21 mm |
| Standard | DIN EN ISO 3650 |
| Razred tolerancije | 0 |
| Materijal | legirani specijalni čelik, kaljem i popušten |

| | |
|-----------------|---------------|
| Kalibriranje | L2 |
| Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |

Usluge

| | |
|--|------------|
| KalibriranjeEtalon čelik / keramika maks. duljina 100 mm | 028060 100 |
| DAkKS kalibriranjeEtalon čelik maks. duljina 100 mm | 028140 100 |