

Mitutoyo**Mjerna letva s apsolutnim sustavom, učinkovita dužina mjerenja L0: 350mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499240 350
GTIN	4946368854182
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **S potpunim mjernim sustavom.**
- **Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.**
- **Jednostavna montaža i instalacija.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

Napomena:

Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.

Tehnički opis

Ukupna duljina L ₃	538 mm
maksimalni put mjerne glave L ₁	380 mm
širina	22 mm
Točnost mjerenja (od 20 °)	7 μm

Razmak osi provrta L ₂	518 mm
učinkovita dužina mjerenja L ₀	350 mm
Duljina kabela	3,4 m
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerna letva

Pribor

Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 3	499356 3